

# STEP-ON

## Active Dynamic AFO



### STEP-ON®

#### Aktiv Dynamisk AFO

Ett sortiment av AFO för behandling av droppfot.

Step-On familjen har den unika egenskapen att de är aktivt dynamiska och erbjuder mekanisk assistans genom en fjädermekanism som hjälper till med dorsalflexionen. Fjäderbelastningen går enkelt att justera för önskad effekt.



Step-On: Medial, Bilateral eller Lateralt fjäderbelastad led.

Rörelseomfånget (ROM) möjliggör tidigare hälkontakt och minskar snubblingsrisken under svingfasen. ROM ger enklare gång i trappor och i upp/nedförsbackar. Den tillåter också knät att böjas mer än 90° när man sitter, vilket underlättar för brukaren att ta sig upp från sittande till stående.

### STEP-ON®

- **Rörelseomfång (ROM)**  
22° dorsal och 11° plantarflexion
- **Smal leddesign**
- **¾-längds fotplatta som med fördel kombineras med ett individuellt inlägg**
- **Tillverkad av PolyPropylen kan kapas och omformas med försiktig värmebehandling OBS! enbart av ortopedteknisk personal**
- **Leder samt band kan enkelt demonteras för rengöring och service**
- **Kontraindikation**  
överdriven hyperextension i knäled eftersom AFO:ns konstruktion har svårt att förhindra detta


[www.NIMMU.se](http://www.NIMMU.se)

För mer information – kontakta oss gärna.  
Ulf +46 708377481, Matts +46 706288553  
[info@NIMMU.se](mailto:info@NIMMU.se)

**NIMMU**  
Scandinavia

### STEP-ON 100 Lateral Led

Art.Nr.	Produkt	Sida	Skostorlek	
100/LH/LT/S-M	Step-On 100	Vänster	35-40, Small/Medium	Lagervara
100/LH/LT/L-XL	Step-On 100	Vänster	41-46, Large/X-Large	Lagervara
100/LH/RT/S-M	Step-On 100	Höger	35-40, Small/Medium	Lagervara
100/LH/RT/L-XL	Step-On 100	Höger	41-46, Large/X-Large	Lagervara
Max vikt 100 kg				



### STEP-ON 100 Medial Led

Art.Nr.	Produkt	Sida	Skostorlek	
100/MH/LT/S-M	Step-On 100	Vänster	35-40, Small/Medium	Lagervara
100/MH/LT/L-XL	Step-On 100	Vänster	41-46, Large/X-Large	Lagervara
100/MH/RT/S-M	Step-On 100	Höger	35-40, Small/Medium	Lagervara
100/MH/RT/L-XL	Step-On 100	Höger	41-46, Large/X-Large	Lagervara
Max vikt 100 kg				



### STEP-ON 200 Bilateral Led (Dual Hinge)DH

Art.Nr.	Bredd malleol	Sida	Skostorlek	
200/DH/LT/S	6,3-7 cm	Vänster	Upp till 39, Small	Beställningsvara
200/DH/LT/M	7,1-7,5 cm	Vänster	Upp till 43, Medium	Beställningsvara
200/DH/LT/L	7,6-8,1 cm	Vänster	Upp till 44, Large	Beställningsvara
200/DH/LT/XL	8,2-8,6 cm	Vänster	Upp till 46, X-Large	Beställningsvara
200/DH/RT/S	6,3-7 cm	Höger	Upp till 39, Small	Beställningsvara
200/DH/RT/M	7,1-7,5 cm	Höger	Upp till 43, Medium	Beställningsvara
200/DH/RT/L	7,6-8,1 cm	Höger	Upp till 44, Large	Beställningsvara
200/DH/RT/XL	8,2-8,6 cm	Höger	Upp till 46, X-Large	Beställningsvara
Max vikt 100 kg				



Leder går även att köpa separat, kontakta Ulf eller Matts

[www.NIMMU.se](http://www.NIMMU.se)

För mer information – kontakta oss gärna.  
Ulf +46 708377481, Matts +46 706288553  
info@NIMMU.se